



DISCREET ACOUSTICS

2765

Goosenecks, Hanger / Schwanenhäse, Hänger

07/2004 Last modification: Part number for item 12 / Letzte Änderung: Bestellnr. Pos. 12

GN 15: 2765Z0001 A
 GN 15 E: 2765Z0002 B
 GN 30: 2765Z0003 C
 GN 30 E: 2765Z0004 D
 GN 30/OC: 2765Z0005 E
 GN 30 CS OC: 2765Z0006 (07)...F

GN 50: 2765Z0008 ... G
 GN 50 E: 2765Z0009 ... H
 GN 15 ES: 2765Z0011 ... I
 GN 30 ES: 2765Z0012: ...J
 GN 50 ES: 2765Z0013: ...K
 GN 155: 2765Z0018: ... L

GN30 CS: 2765Z0027: ... M
 GN50 CS: 2765Z0028: ... N
 HM 1000: 2765Z0010: ... O

| Description | Item Pos. | Part nbr. Bestell - Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Bezeichnung |
|---------------------------------------|-----------|-------------------------|----|-----|----|-----|----|------|----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|--------------------------------------|
| | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06/7 | 08 | 09 | 11 | 12 | 13 | 18 | 27 | 28 | 10 | |
| Gooseneck | 1 | 2765M0103 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Schwanenhals |
| Gooseneck | 2 | 2765M0101 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Schwanenhals |
| Gooseneck | 3 | 2765M0104 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Schwanenhals |
| Gooseneck | 3 | 2765M0105 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Schwanenhals |
| Gooseneck | 3 | 2765M0107 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | Schwanenhals |
| Gooseneck | 3 | 2765M0113 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | Schwanenhals |
| Gooseneck | 4 | 2765M0102 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Schwanenhals |
| Gooseneck | 4 | 2765M0106 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Schwanenhals |
| Gooseneck | 4 | 2765M0108 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | Schwanenhals |
| Gooseneck | 4 | 2765M0109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | Schwanenhals |
| Gooseneck | 4 | 2765M0110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | Schwanenhals |
| Gooseneck | 4 | 2765M0114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | Schwanenhals |
| Gooseneck | 4 | 2765M0115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | Schwanenhals |
| Housing | 5 | 2765Z0102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Gehäuse |
| LED - board, complete | 6 | 2765M0301 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | LED - Print, komplett |
| LED, red | 6.1 | 9014E0039 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | LED, rot |
| Connector | 6.2 | 2180Z0601 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Buchse |
| LED window | 7 | 2765Z0601 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | LED Fenster |
| LED window | 7 | 2765Z3401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | LED Fenster |
| Retaining ring | 8 | 2765Z1201 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Fixierring |
| Connector Mini-XLR, 3 pole, male | 9 | 0016E0363 | 1* | - | 1* | - | - | - | 1* | - | - | - | - | - | - | - | - | Stecker Mini-XLR, 3 polig, männl. |
| Connector Mini-XLR, 3 pole, female | 9 | 0017E0340 | 1* | - | 1* | - | - | - | 1* | - | - | - | - | - | - | - | - | Stecker Mini-XLR, 3 polig, weibl. |
| Cable per meter, former version | 12 | 1801Z9501 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | Kabel Meterware, frühere Version |
| Cable per meter | | 1802Z0601 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | Kabel Meterware |
| Cable per meter, black (**) | 12 | 1801Z6101 | - | 255 | - | 400 | - | - | - | 596 | 269 | 414 | 610 | - | - | - | - | Kabel Meterware, schwarz (**) |
| Cable per meter, grey (**) | 12 | 1801Z6102 | - | 255 | - | 400 | - | - | - | 596 | 269 | 414 | 610 | - | - | - | - | Kabel Meterware, grau (**) |
| Cable with connector | 12 | 2527K0002 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kabel kpl., mit Stecker |
| Tension relief | 13 | 2765Z1501 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Zugentlastung |
| Hanger | 14 | 2765Z1401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aufhängung |
| Phantom power adapter DPA | 15 | 2397Z0014 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | Phantomadapter DPA |
| Phantom power adapter | 15 | 2765M0601 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | Phantomadapter |
| Knob (for phant. power adapt. switch) | -- | 2765Z2901 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | Knopf (für Phantomadapt. - Schalter) |
| Knob guide (underneath knob) | -- | 2765Z3101 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | Knopfführung (unterhalb Knopf) |

3

| Description | Item Pos. | Part nbr. Bestell - Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Bezeichnung |
|------------------------------------|-----------|-------------------------|-----|----|-----|----|----|------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------------------------------|
| | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06/7 | 08 | 09 | 11 | 12 | 13 | 18 | 27 | 28 | 10 | |
| Cable per meter | 15.1 | 1801Z9501 | 0,5 | - | 0,5 | - | 2 | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | Kabel, Meterware |
| Phantom power board, compl. | 15.2 | 2955M0602 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | Phantomspeseprint, kpl. |
| XLR - connector insert | 15.2.1 | 0016E0346 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | XLR – Steckereinsatz |
| Screw M2,5 x 6 | 15.3 | 0966D2500 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | Schraube M2,5 x 6 |
| Connector Mini-XLR, 3-pole, female | 15.4 | 0017E0340 | 1* | - | 1* | - | - | - | 1* | - | - | - | - | - | - | - | - | Stecker Mini-XLR, 3 polig, weibl. |
| Connector Mini-XLR, 3 pole, male | 15.4 | 0016E0363 | 1* | - | 1* | - | - | - | 1* | - | - | - | - | - | - | - | - | Stecker Mini-XLR, 3 polig, männl. |
| Cable tie | 15.5 | 1000N0014 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | Kabelbinder |
| Housing | 15.6 | 2765Z2401 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | Gehäuse |
| Jumper for LED - activation | -- | 0018E0219 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | Stecker f. LED-Aktivierung |
| Socket PS3F-lock | 16 | 2425Z0001 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | Buchse PS3F-lock |
| Screw, 3/8", 40 mm thread | 17 | 2327Z1202 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | Schraube, 3/8", Gewinde 40 mm |
| Screw, 3/8", 20 mm thread | 17 | 2327Z1203 | - | - | - | - | - | - | 1x | - | - | - | - | - | - | - | - | Schraube, 3/8", Gewinde 20 mm |
| Elastic Bearing | 18 | 2327Z1101 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | Elastische Lagerung |
| Washer | 19 | 0433D1051 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | Scheibe |
| Toothed washer | 20 | 6797D1000 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | Zahnscheibe |
| Ferrite core | 21 | 0023E0082 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | Ferritkern |
| Ferrite core | 21 | 0023E0095 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | Ferritkern |
| Ring | 22 | 2690Z0501 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | Ring |
| Clamping sleeve | 23 | 2765Z2501 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | Klemmhülse |
| Floor stand ST305 | -- | 6001H0305 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | Stativ ST305 |
| Adapter tube, dark grey | -- | 2765Z3301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | Adapterrohr, dunkelgrau |
| Plastic screw for packaging | -- | 2765Z4401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | Schraube für Verpackung |
| Mini Stereo – Jackplug | -- | 0018E0347 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | Stereo – Klinkenstecker |
| Insulation sleeve for plug | -- | 2765Z4201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | Isolierhülse für Stecker |

* depending on variation. Recent version has a female conn. on gooseneck and a male on phantom adapter / abhängig von Variante. Neue Version hat weibl. Stecker am Schwanenhals und männl. Stecker am Phantomadapter
 x for version 2765Z0007 only / nur für Variante 2765Z0007
 **) length in mm / Länge in mm

A separate leaflet is available for the LM3 Module

The GN15 HT is not contained in this list as it is a non-serviceable product. Only the contact board and the LED-rings can be changed. The respective parts are the same as for GN15, GN30, GN50 etc.

Für das LM3 Modul ist ein eigenes Informationsblatt erhältlich

Der GN15 HT ist hier nicht enthalten, da es sich um ein nicht servicebares Produkt handelt. Nur Print und LED Fenster können getauscht werden. Die entsprechenden Teile finden Sie in der Tabelle beim GN15, GN30, GN50, etc.

